

**GUIA DE COMPRAS DE PONTAS TRI - MONOBLOCO - INTEIRIÇA**

INTRACANAL GROSSA / CALIBROSA				INTRACANAL FINA / DELGADA				ISTMO	
TRI01 LISA-20mm A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI01D DIAM.-20mm A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI02 LISA-24mm A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI02D DIAM.-24mm A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI03 LISA-27mm A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI03D DIAM.-27mm A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI12 LISA-20mm A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI13 LISA-24mm A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI04I LISA -15mm A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI04ID DIAM.-15mm A1, A2, A3 A4, A5 ou A6

CÂMARA PULPAR							IRRIGAÇÃO PASSIVA		SACA PINOS
		DEDINHO DE DEUS	ESFÉRICA	ESFÉRICA	ESFÉRICA	TORPEDO			
TRI15CD DIAM.-20mm A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI16CD DIAM.-24mm A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI24D DIAM.-16mm A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI27 LISA-PEQUENA A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI27DG DIAM.-GRANDE A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI27DP DIAM.-PEQUENA A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI32D DIAM.-TORPEDO A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI31R LISA-RIGIDA A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI31T LISA-FLEXÍVEL A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI23 LISA-GROSSA A1, A2, A3 A4, A5 ou A6

CORTADOR E CONDENSADOR DE GUTA					PÉRIODONTIA				
		PostPrep 0,5	PostPrep 0,5	ObtPrep					
TRI10F LISA-FINA A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI10M LISA-GROSSA A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI06 LISA-20mm A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI06D DIAM.-20mm A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI33 LISA-20mm A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI25 SUPRAGENGIVAL A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI26 SUBGENGIVAL A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI05 UNIVERSAL A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI09 ENXADA A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	CHAVE P/ INSERTOS P/ INTEIRIÇAS E ADAPTADORES

RETROCIRURGIA ANTERIOR			RETROCIRURGIA POSTERIOR			LANÇAMENTO- EXTRATOR DE LIMAS MICRO ESCAVADOR	
TRI22D DIAM.-ESQUERDA A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI21D DIAM.-CENTRAL A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI20D DIAM.-DIREITA A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI19D DIAM.-ESQUERDA A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI18D DIAM.-CENTRAL A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI17D DIAM.-DIREITA A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI00F FRONTAL A1, A2, A3 A4, A5 ou A6	TRI00L LATERAL A1, A2, A3 A4, A5 ou A6

**QUANDO E COMO USAR AS PONTAS TRINKS ( ADAPTADORAS OU INTEIRIÇAS )**

INTRACANAL GROSSA / CALIBROSA		PROCEDIMENTOS NA CÂMARA PULPAR	
TRI01 ou TRA01:	Auxilia na remoção inicial da guta-percha; Remoção de pinos, promovendo o desgaste da linha de cimento entre o retentor e o remanescente dental; Refinamento da câmara pulpar e da entrada de canais, refinamento acesso;	TRI15CD ou TRA15CD:	Auxilia na remoção inicial da guta-percha. Auxilia na remoção de núcleos, promovendo o desgaste da linha de cimento entre o retentor e o remanescente dental;
TRI01D ou TRA01D:		TRI16CD ou TRA16CD:	
TRI02 ou TRA02:		TRI24D ou TRA24D:	Refinamento da câmara pulpar e da entrada dos canais.
TRI02D ou TRA02D:	Remoção de material restaurador	TRI27 ou TRA27:	Remoção de material restaurador; Localização de canais extras;
		TRI27DG ou TRA27DG:	Desgaste de pino de fibra;
		TRI27DP ou TRA27DP:	Localização de áreas de istmo e de canais calcificados;
		TRI32D:	

INTRACANAL FINA / DELGADA	
TRI03 ou TRA03:	Auxilia na remoção de guta-percha nos terços médio e apical;
TRA11:	Auxilia na remoção de limas fraturadas; Desobturação de canais (cimentos, resinas) nos terços médio e apical
TRI12 ou TRA12:	Facilita o acesso à diferentes áreas de trabalho
TRI13 ou TRA13:	Limpeza de canais achatados e ovais
TRA14:	Auxilia nos procedimentos de retratamento

ISTMO	
TRI04I ou TRA04I:	Proporciona limpeza e acesso na região
TRI04ID ou TRA04ID:	do istmo, com mínimo desgaste dentinário.

SACA PINOS	
TRI23:	Preparar a ponta do núcleo com broca e depois promover vibração direta no núcleo

CIRURGIA APICAL ( RETROCIRURGIA )	
TRI17D ou TRA17D:	Auxilia na preparação da extremidade da raiz
TRI18D ou TRA18D:	Remove tecido infectado
TRI19D ou TRA19D:	Facilita o acesso à diferentes áreas de trabalho
TRI20D ou TRA20D:	Facilita a realização do retropreparo e da obturação
TRI21D ou TRA21D:	
TRI22D ou TRA22D:	

CORTADOR E CONDENSADOR DE GUTA	
TRI10F ou TRA10F:	Auxilia no corte e na condensação de guta percha sem a necessidade de aparelhos ou instrumentos especiais devido ao aquecimento promovido pela ultrassom.
TRI10M ou TRA10M:	
TRI06 ou TRA06:	Auxilia no refinamento e preparo para colocação de pino 0,5
TRI06D ou TRA06D:	Auxilia na obturação fazendo a termoplastificação da guta
TRI33:	Auxilia no retratamento

IRRIGAÇÃO PASSIVA ( PUI )	
TRI31T ou TRA31T:	Auxilia na limpeza final do canal, promovendo a agitação
TRI31R ou TRA31R:	da substância química

LANÇAMENTO : EXTRATOR DE LIMAS FRATURADAS MICRO ESCAVADORA	
TRI00L - LATERAL	<p>O mais eficiente sistema de remoção de limas fraturadas. A ponta do inserto é uma micro cureta. Ao fixar a ponta do inserto entre a parede do canal e a lima promoverá uma ação de alavanca evitando que a lima siga o caminho inverso, ou seja, em vez de ir para fora do canal siga para o terço apical. Serve também para curetar a guta remanescente nas paredes do canal</p>
TRI00F - FRONTAL	

**GUIA DE COMPRAS DE ADAPTADORES E PONTAS TRA**

INTRACANAL GROSSA / CALIBROSA				INTRACANAL FINA / DELGADA						RETROPREPARO		CORTADOR/CONDENS. GUTA			IRRIGAÇÃO PASSIVA		
TRA01 LISA-20mm	TRA01D DIAM. 20mm	TRA02 LISA-24mm	TRA02D DIAM. 24mm	TRA03 LISA-27mm	TRA03D DIAM.-27mm	LISA-17mm	LISA-20mm	LISA-24mm	LISA-27mm	LISA - 28mm	LISA - 32mm	LISA	LISA-FINA	LISA-GROSSA	TRA31T - LISA TRATADA-FLEXÍVEL		
CÂMARA PULPAR - ALISAMENTO E DESGASTE						RETROCIRURGIA POSTERIOR			RETROCIRURGIA ANTERIOR			ISTMO		IRRIGAÇÃO PASSIVA			
TRA15CD DIAM.-17mm	TRA16CD DIAM.-21mm	TRA24D DIAM.-17mm	TRA27 LISA-ESFÉRICA	TRA27DG DIAM.-ESFÉRICA	TRA27DP DIAM.-ESFÉRICA	TRA19D DIAM. ESQ.	TRA18D DIAM. CENTRAL	TRA17D DIAM. DIR.	TRA22D DIAM. ESQ.	TRA21D DIAM. CENTRAL	TRA20D DIAM. DIR.	TRA04I LISA	TRA04ID DIAMANTADA	TRA31R - LISA LISA - RÍGIDA			
ADAPTADORES P/ PONTAS 'TRA' TRINKS						ADAPTADORES P/ LIMAS ENDODONTICAS						PÉRIODONTIA					REPRESENTANTE
AU-01	AU-02	AU-03	AU-04	AU-05	AU-06	AU-01L	AU-02L	AU-03L	AU-04L	AU-05L	AU-06L	TRA25 SUPRAGENGIVAL	TRA26 SUBGENGIVAL	TRA28 FURCA ESQUERDA	TRA29 FURCA CENTRAL	TRA30 FURCA DIREITA	

**AU-01 e AU01L** : Enac, Kavo Sonic Flex 2000, Kavo Sonic Borden, Deosonic, CVD 1000, VH Pneumático, Microdont Pneumático, Nac antigo  
**AU-02 e AU02L** : NSK Cirúrgico  
**AU-03 e AU03L** : Dabi ( todos os modelos ), Gnatus Jet Sonic Total, Caviflex 6000 e Saevo  
**AU-04 e AU04L** : Advance (S, SEL, I, II), EMS(PM100, PM200,Mini Piezon), Mectron, Alt Sonic, MMOptics, Olsen, Kondortec, Woodpecker, Odontomédics, Bioex, Cristófoli, Kavo (Ultraprof e Ultra Scaler), Driller  
**AU-05 e AU05L** : AZ (J Morita), Advance SE, Adiel Plus, DMC, DTE, Easy Sonic, GG Dent, Gnatus, Olsen Antigo, Ortus Import., NSK, Schuster, Spartan, Ultradent, VDW, VT 150, Dentsply e Satelec  
**AU-06 e AU06L** : Mectron Cirúrgico

**GUIA DE COMPRAS DE INSTRUMENTAL**

CONDENSADOR DE SCHILDER DUPLO			CALCADORES				CALCADOR DE BERNABÉ						LIMA P/ OSSO	
Nº 0-00	Nº 1-2	Nº 3-4	LUCAS	CONDUTOR DE CALOR	P/ MTA Nº 1	P/ MTA Nº 2	Nº 1	Nº 2	Nº 3	Nº 4	Nº 5	Nº 6	MILLER Nº 12	
ESCAVADOR HASTE LONGA	SONDA EXPLORADORA		ESPÁTULAS				CURETA	DESCOLADORES		MICRO ESCAVADOR		LANÇAMENTO	ELEVADOR RAIZ	
Nº 2	Nº 4	Nº 5	Nº 47	Nº 6	Nº 1	Nº 24	Nº 24E	LUCAS Nº 85	WILLEGER Nº 9	WILLEGER Nº 11	HASTE LONGA Nº 1-FRONTAL	HASTE LONGA Nº 2-LATERAL	PORTA GUTA AV AQUECEDOR	HEIDBRINK Nº 810

PINÇAS ESPECIAIS								CLIP LABIAL	TESOURAS		ORGANIZADOR DE LIMAS E BROCAS	
PEN RETA P/ LIMAS	PEN CURVA P/ LIMAS	ADSON C/ SERRILHA	ANATÔMICA 14 cm	PERRY C/ SERRILHA	PERRY C/ CANALETA	HISTOLÓGICA CURVA	CLINICA ESPECIAL	P/ LOCALIZADOR APICAL	IRIS RETA 11 cm	STEVENS 12 cm	METÁLICO 74 FUROS	METÁLICO 21 FUROS